

CONSOLA LCD



Manual del usuario DS-72102GE / DS-72102US

Dentro del paquete

Consola LCD	x 1
Manual del Usuario	x 1
Cable de Alimentación	x 1
Soportes para montaje en estantería	x 2
Tornillos (para Soportes)	x 12
Llave	x 2

Características

- El teclado, ratón y monitor LCD de 19" están armados en la Consola LCD.
- · Resolución soportada de 1280×1024, 75Hz.
- Cumple con la altura de la especificación de chasis 1U; es instalable con un pie colgante en un sistema de chasis de 19 pulgadas.
- No necesita software ni hardware adicionales.

Especificaciones

Fun	ción	KC-1901
LEDs	Encendido/Ap	1
	agado	I.
Puerto de	Teclado	1x6 pin mini-DIN Hembra (PS/2)
consola	Ratón	1x6 pin mini-DIN Hembra (PS/2)
	Monitor	1x HD-15 Hembra (Estándar VGA/SVGA)
Resoluc	ción VGA	1280x1024@75Hz
Alime	ntación	CA 100~240V 50~60Hz
C	aja	Metal
Pe	eso	13.2Kg
Dimension	es (LxAnxAI)	600x450x48 mm

Especificaciones de Teclado y Ratón

Teclado	Estándar de 104 teclas
Ratón	Módulo almohadilla táctil

Especificaciones de Monitor LCD

Tamaño	19 pulgada
Tipo de pantalla	TFT
Contraste	700:1
Brillo	300 cd/m2
Ángulo de visualización	160°
Resolución	1280x1024@75Hz
Tiempo de Respuesta	6 ms
Colores de pantalla	16.2 M

Operación del Monitor LCD

Definición del Teclado

Tecla de encendido: Use esta tecla para encender o apagar el Monitor LCD.

Tecla de menú: Use esta tecla para ingresar al menú OSD y entrar al menú

siguiente o resaltar una función confirmada.

Tecla arriba: Use esta tecla para resaltar un elemento del menú, mover hacia

arriba una función resaltada, o aumentar el valor numérico

(parámetro) en algunos menús.

Tecla abajo: Use esta tecla para resaltar un elemento del menú, mover hacia

abajo una función resaltada, o disminuir el valor numérico

(parámetro) en algunos menús.

Tecla Auto: Ue esta tecla para ajustar automáticamente la posición de la

imagen y la fase, y volver al menú anterior o salir del elemento

resaltado.

Si la pantalla no está en modo gráfico de pantalla completa (por ej. en DOS) o está conectada con un asignador, la posición de la imagen que aparece puede ser ajustada automáticamente y luego desviada. Ahí será necesario entrar al menú OSD para ajustar manualmente el nivel o la posición vertical y la fase.

Lista de funciones del Control de OSD

1. Color: Contraste Brillo Ajuste de Color Temp. Color: 9300, 6500, 5800, 5RGB, USUARIO 2. Configuración de la imagen: Reloi Fase Gamma Nitidez Salir 3. Posición: Posición H. Posición V. Salir 4. Menú de la OSD: Pos. H. de la OSD Pos. V. de la OSD Temporizador de la OSD Salir 5. Idioma: English, Français, Deutsch, Español, 繁體中文, 简体中文, 日本語

6. Varios:

Fuente de señal Reinicialización Modo Fábrica

Salir

7. Salir

Nota: Pulse las teclas arriba o abajo para ajustar el volumen cuando se está fuera del menú OSD.